

**Szyna podstawowa, typ: 1050****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	361115 1050
GTIN	4045197809308
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie hartowana i szlifowana. Laserowo wycięta skala to wstępnego ustawienia modułów mocujących. Boczna nakrętka do łap zaciskowych i rowki poprzeczne do ustawienia na stole maszynowym.

Imadło 5-osiowe ma budowę modułową. Głównymi częściami są moduły mocujące nr 361105–361110, szyny podstawowe nr 361115, wrzeciona nr 361119, przedłużki wrzecion nr 361120 i szczęki nasadzane nr 361123–361136.

Pasuje do :

modułów mocujących nr 361105-361110.

Wyp. dodatkowe:

Łapy zaciskowe nr 361165, płyta adaptera do GARANT ZeroClam, nr 361170, bolce mocujące nr 360025 wielk. 18M16 i wielk. 18M16/138.

wskazówka:

Odpowiednie kamienie zob. nr 375365.

Od wielk. 650 dostępne są otwory GARANT ZeroClamp na zamówienie.

wersja: System mocowania w punkcie zerowym

długość L: 1054 mm

szerokość B: 125 mm

wysokość H: 48 mm

masa: 40 kg

Liczba otworów ZC: dostarczane na zamówienie.

Pasujące do kodu barwnego: Xpent1-2

Opis techniczny

szerokość B	125 mm
-------------	--------

długość L	1054 mm
masa	40 kg
wysokość H	48 mm
Liczba otworów ZC	dostarczane na zamówienie.
Pasujące do kodu barwnego	Xpent1-2
Seria	Xpent
wersja	System mocowania w punkcie zerowym