

Zawiesie łańcuchowe 3-ciężnowe, długość użytkowa: A5 m**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086437 A5
GTIN	2050002049024
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).

Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widelkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno. Zawiesia łańcuchowe **skracane**. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.

Nośność WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$: 4750 kg

Opis techniczny

długość użytkowa	5 m
Ø drutu łańcucha	10 mm
Nośność WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Nośność WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Rodzaj produktu	Zawiesie łańcuchowe

