

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 6-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 6-32
GTIN	4045197074614
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 3,5 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 4 mm

Chwył kwadratowy □: 3 mm

Ø otworu rdzenia: 2,85 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	3,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	2,85 mm
liczba zwojów na cal	32
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,794 mm
liczba rowków wiórowych	3

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E
Ø chwytu D _s	4 mm
długość całkowita L	56 mm
Chwył kwadratowy □	3 mm
głębokość gwintu	10,5 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	6-32 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik