

Garant**Frezy z VHM Composite, skrawanie z ujemnym kątem ostrza, diament, Ø h10
DC: 6M mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	209546 6M
GTIN	4062406362300
Klasa artykułu	100

Opis**Wykonanie:**

Specjalnie **udoskonalone ostrze narzędzia** umożliwia optymalną obróbkę materiałów kompozytowych (kompozytów).

Długość zbliżona do **DIN 6527 długa**.

Prawoskrętna linia śrubowa, **skrawanie z ujemnym kątem ostrza** w warunkach normalnych. chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: h10

Liczba zębów Z: 8

Kąt linii śrubowej: 8 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 8

długość ostrzy L_c : 21 mm

wysięg L_1 z szyjką: 27 mm

Ø szyjki D_s : 5,8 mm

długość całkowita L: 65 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	8 stopni
Ø ostrzy D_c	6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,12 mm
Tolerancja Ø nominalnej	h10

długość całkowita L	65 mm
wysięg L_1 z szyjką	27 mm
Liczba zębów Z	8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
\varnothing chwytu D_s	6 mm
\varnothing szyjki D_1	5,8 mm
długość ostrzy L_c	21 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w GFK CFK	0,026 mm
powłoka	diament
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe