

Garant**Frezy z VHM Composite, skrawanie z dodatnim kątem ostrza, diament, Ø h10
DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	209548 8
GTIN	4062406362416
Klasa artykułu	100

Opis**Wykonanie:**

Specjalnie **udoskonalone ostrze narzędzia** umożliwia optymalną obróbkę materiałów kompozytowych.

Długość zbliżona do **DIN 6527 długa**.

Lewoskrętna linia śrubowa, **skrawanie z dodatnim kątem ostrza**. Materiał jest dociskany do podłoża. Nadają się bardzo dobrze do cienkich materiałów.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: h10

Liczba zębów Z: 8

Kąt linii śrubowej: 8 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 8

długość ostrzy L_c : 19 mm

wysięg L_1 z szyjką: 25 mm

Ø szyjki D_1 : 7,8 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	h10
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Ø ostrzy D_c	8 mm

chwyt	DIN 6535 HA z h6
długość całkowita L	63 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,16 mm
Liczba zębów Z	8
posuw f_z przy frezowaniu rowków w GFK CFK	0,031 mm
długość ostrzy L_c	19 mm
wysięg L_1 z szyjką	25 mm
Ø chwytu D_s	8 mm
Ø szyjki D_1	7,8 mm
Kąt linii śrubowej	8 stopni
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
powłoka	diamant
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1xD
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe