

Garant**Frezy do fazowania GARANT Softcut® MTC, z otworem, Kąt γ : 45stopni****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215540 45
GTIN	4045197809704
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazdka płytek skrawających otoczone z wielu stron celem stabilizacji skrawania i przejścia sił osiowych i promieniowych.

Zastosowanie:

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

wskazówka:

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane przy zastosowaniu płytek skrawających nr 215321-215398.

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750 wielk. 2,2 z bitem nr 67 4252 wielk. 8IP.**

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	AP.T 1335..
największa $\varnothing D_1$	59 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	20,8 mm
kąt γ	45 stopni

uzyskiwana szerokość sfazowania b	20,8 mm
uzyskiwana długość sfazowania l	29,5 mm
min. \varnothing D	17 mm
\varnothing otworu uchwyty	22 mm
długość całkowita L_{ges}	52 mm
śruby mocujące	219826 (8IP; 2,2 Nm)
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
Seria	Softcut®
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,14 mm
Liczba płytek skrawających	9
wykonanie chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219826
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP