

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 10-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 10-24
GTIN	4045197074638
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 4,82 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 3,9 mm

**Opis techniczny**

liczba rowków wiórowych	3
liczba zwojów na cal	24
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,058 mm
Ø gwintu	4,82 mm
Ø otworu rdzenia	3,9 mm
Liczba ostrzy Z	3

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	14,46 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	10-24 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik