

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 12-24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 12-24
GTIN	4045197074645
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 24

Ø gwintu: 5,48 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,5 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	4,5 mm
Ø gwintu	5,48 mm
liczba zwojów na cal	24
Liczba ostrzy Z	3
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
skok gwintu	1,058 mm

norma	DIN 371
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	16,44 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	12-24 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik