

Garant**Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNC: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133350 1/4-20
GTIN	4045197074652
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,1 mm

Opis techniczny

skok gwintu	1,27 mm
liczba rowków wiórowych	3
kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	5,1 mm
Ø gwintu	6,35 mm
liczba zwojów na cal	20

Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 371
Ø chwytu D _s	7 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwył kwadratowy □	5,5 mm
głębokość gwintu	19,05 mm
Rodzaj gwintu	UNC
wielkość gwintu	1/4-20 UNC
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik