

Garant**Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	163000 13
GTIN	4045197253200
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.
Od wielk. 1,8 parzysta liczba zębów o nierównej podziałce.
Do wielk. 3,7 obustronne kły centrujące;
od wielk. 3,9 obustronne nakiełki centrujące.
szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Do rozwierania otworów przelotowych. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych (od Ø 3,9 mm).

wskazówka:

- **rozwiertaki maszynowe o rowkach prostych – dostawa od producenta;**
- **rozwiertaki o innej tolerancji i średnicy zob. nr 162951**

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c: 44 mm

Długość wysięgu L₁: 110 mm

długość całkowita L: 151 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s: 10 mm

Opis techniczny

Ø nom. D _c	13 mm
Długość wysięgu L ₁	110 mm

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,25 mm/obr,
tolerancje chwytu	h9
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	151 mm
długość ostrzy L _c	44 mm
Liczba ostrzy Z	6
zalecana Ø otworu w stali < 750 N/mm ²	12,8 mm
Tolerancja Ø otworu	H7
Wymiar dolny ostrza	0,008 mm
Wymiar górny ostrza	0,015 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 212 B
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	chwyt walcowy z h9
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami