

**HOLEX®****Rozwiertaki maszynowe H7, bez powłoki, Ø nomin.: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164000 15
GTIN	4045197091918
Klasa artykułu	120

**Opis****Wykonanie:**

Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony karbów. Zaokrąglona łusinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwyt stożkowy.

Szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

**Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 208 B

Kąt linii śrubowej: 7-8 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

chwyt: MK 1-4

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

tolerancja: H7

Liczba ostrzy Z: 8

tolerancja: H7

Długość wysięgu  $L_A$ : 124 mm

długość całkowita  $L_{całk.}$ : 204 mm

Liczba ostrzy Z: 8

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

posuw  $f$  w stali  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm/obr,

**Opis techniczny**

Długość wysięgu $L_A$	124 mm
-----------------------	--------

posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/obr,
Ø nomin.	15 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	2
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	204 mm
Liczba ostrzy Z	8
zalecana Ø otworu w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	14,8 mm
tolerancja	H7
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 208 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne	false
chwyt	MK 1-4
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez