


**Garant****Frezy zgrubne VHM MTC, TiAlN, Ø d11 DC: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	205712 16
GTIN	4045197362704
Klasa artykułu	11X

**Opis****Wykonanie:**

Wymiary zbliżone do DIN 6527.

**Zoptymalizowane, specjalne ostrza dzielące wiór do obróbki zgrubnej.**

**Bardzo duża wydajność skrawania.**

<B>specjalny profil zęba wewnętrznego</B> zapewniający <BR/>łamanie wióra <B>stali nierdzewnych.</B>

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do **MTC (Multi Task Cutting)**, przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

Tolerancja Ø nominalnej: d11

Liczba zębów Z: 5

Kąt linii śrubowej: 50 stopni

kierunek dosuwu: poziomy, ukośny i pionowy

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 5

długość ostrzy  $L_c$ : 32 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką: 44 mm

Ø szyjki  $D_1$ : 15,5 mm

długość całkowita  $L$ : 93 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 16 mm

**Opis techniczny**

posuw  $f_z$  przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/  
mm<sup>2</sup>

0,04 mm

wysięg  $L_1$  z szyjką

44 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,35 mm
Liczba zębów Z	5
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	16 mm
posuw f <sub>z</sub> przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Ø szyjki D <sub>1</sub>	15,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
długość całkowita L	93 mm
długość ostrzy L <sub>c</sub>	32 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
chwyt	DIN 6535 HB h6
Tolerancja Ø nominalnej	d11
współczynnik korekcyjny f <sub>z</sub>	1,25
Kąt linii śrubowej	50 stopni
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub> przy wykonywaniu pełnych rowków	24 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p maks.</sub> przy obcinaniu	32 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 6527
profil freza	HR
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a <sub>e</sub> przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a <sub>e</sub> przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	MTC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

## Usługi

Zmniejszenie średnicy szyjki Typ FRST	209900 FRST
Zaszlifowanie chwytu uchwytu termokurczliwego dla zabezpieczenia $\varnothing$ chwytu narzędzia 16 mm	SZ2025 16