

HOLEX**Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50M****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308670 50M |
| GTIN | 4062406544546 |
| Klasa artykułu | 32Z |

Opis**Wykonanie:**

- **Splanowana strona czołowa.**

Opis:

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

- **do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),**
- **w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)**
- **w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).**

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

norma na sworznie dociągające: CAT

Ø kołnierza D: 35,56 mm

Ø główki D₁: 28,95 mm

Długość całkowita L: 65,4 mm

L₁: 25,4 mm

gwint M: M24

maks. moment obrotowy dokręcania: 150 Nm

Opis techniczny

| | |
|---|----------------------|
| maks. moment obrotowy dokręcania | 150 Nm |
| odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem | SK 50 |
| gwint M | M24 |
| do stożka niesamohamownego | 50 |
| Długość całkowita L | 65,4 mm |
| Seria | Mazak |
| Ø otworu | 10 mm |
| Ø główki D ₁ | 28,95 mm |
| L ₁ | 25,4 mm |
| Ø kołnierza D | 35,56 mm |
| Właściwości otworu | z otworem |
| norma na sworznie dociągające | CAT |
| Rodzaj produktu | Sworznie dociągające |