



Rozwiertaki maszynowe konfigurowalny, bez powłoki, Ø nom. DC: 13,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	164180 13,5
GTIN	4045197092342
Klasa artykułu	120

Opis

Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

Parzysta liczba zębów o nierównej podziałce. Dzięki temu otwór jest dokładnie okrągły i pozbawiony korbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak. Chwył stożkowy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów przelotowych i nieprzelotowych, gdyż wióry odprowadzane są zgodnie z kierunkiem skrawania. Dzięki krótkiemu nakrojowi również do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.
Dla **tolerancji H7** zob. nr 164000.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 13,21 - 13,55 mm

długość ostrzy L_c: 47 mm

Długość wysięgu L₁: 122 mm

długość całkowita L: 189 mm

Liczba ostrzy Z: 8

stożek Morse'a MK o wielkości: 1

Opis techniczny

Długość wysięgu L ₁	122 mm
Ø nom. D _c	13,5 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,15 mm/obr,

stożek Morse'a MK o wielkości	1
długość całkowita L	189 mm
długość ostrzy L _c	47 mm
zakres Ø	13,21 - 13,55 mm
Liczba ostrzy Z	8
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 208 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	MK 1-4
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami