


**Garant****Stacja wytłaczająca XGRIPP, mak. szerokość wytłaczania: 230 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	362929 230
GTIN	4062406368722
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

Tłoczenie, określane również mianem wytłaczania wstępnego, to technologia, w przypadku której mocowany obrabiany element otrzymuje poza obrabiarką określony kontur, zanim zostanie zamocowany kształtowo w imadle. Wytłaczanie wstępne umożliwia w szczególności opanowanie takich konfiguracji mocowania, które wymagają wysokich sił mocowania i w przypadku których istnieje ryzyko odkształcenia obrabianego elementu. Tłoczenie stanowi zatem optymalne rozwiązanie przede wszystkim w przypadku obróbki z 5 stron, gdzie należy uzyskać jak najlepszą dostępność.

- **Możliwość wytłaczania materiałów do 45 HRC (wytrzymałość na rozciąganie 1450 N/mm<sup>2</sup>).**
- **Maks. siła wytłaczania 180 kN (18 t), prostoliniowy przebieg siły.**
- **Regulacja pneumatycznego ciśnienia wytłaczania w zakresie od 0,5 do 6,5 bar.**
- **Szybka regulacja co 30 mm.**
- **Regulacja dokładna za pomocą śruby radełkowanej.**
- **Wszystko zamontowane na płycie podstawowej – zgodnie z normami CE, bezpiecznie i kompaktowo, można stosować jako całość.**
- **Przycisk obsługowy znajduje się bezpośrednio na stacji wytłaczającej, co zapobiega obecności węży pneumatycznych poza stacją.**

**Zalety:**

Mocowanie kształtowe w szczękach z wkładkami również przy niskiej sile mocowania

**Zastosowanie:**

Do wstępnego wytłaczania wyjątkowo twardych lub chwiejnych elementów.

**w dostawie::**

Płyta podstawowa, przełożenie ciśnień, stacja wytłaczająca, szybka ochronna, szczęka do wytłaczania, zderzak, nakładka profilowa.

**Wyp. dodatkowe:**

Znacznik położenia środkowego nr 362934 rozm. 1, zestaw kamieni probierczych do badania zużycia szczęk do wytłaczania nr 362936 rozm. 1.

maksymalna siła wytłaczania: 180 kN

Skok wytłaczania: 4 mm

długość: 890 mm

szerokość: 150 mm

wysokość: 409 mm

masa: 78 kg

**Opis techniczny**

szerokość	150 mm
Skok wytłaczania	4 mm
maksymalna szerokość wytłaczania	230 mm
maksymalna siła wytłaczania	180 kN
masa	78 kg
wysokość	409 mm
długość	890 mm
Rodzaj produktu	Stacja wytłaczająca

**Akcesoria**

Szczęka dociskowa XGRIPP Typ 1	362931 1
Nakładki profilowe XGRIPP Typ 1	362932 1
Trzpień do znakowania XGRIPP Typ 1	362935 1