

**Garant****Gwintowniki maszynowe, bez powłoki, UNF: 10-32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133400 10-32
GTIN	4045197074744
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****Zastosowanie:****Do uniwersalnych gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.**

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 32

Ø gwintu: 4,82 mm

długość całkowita L: 70 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwył kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,1 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
liczba zwojów na cal	32
Ø otworu rdzenia	4,1 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø gwintu	4,82 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	70 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
głębokość gwintu	14,46 mm
skok gwintu	0,794 mm
Rodzaj gwintu	UNF
wielkość gwintu	10-32 UNF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2B
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik