

Garant**Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, chrom. na twardo, M: M1,6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134270 M1,6
GTIN	4045197075215
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:**

dla zmniejszenia narostów materiałów i zwiększenia trwałości **powierzchnia chromowana na twardo.**

Zastosowanie:

do materiałów **do maks. 450N/mm². Odpowiednia** wytrzymałość na rozciąganie.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 40 mm

Ø chwytu D_s: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,25 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	2
kąt nacięcia	15 stopni
Ø gwintu	1,6 mm
Ø otworu rdzenia	1,25 mm
Liczba ostrzy Z	2

norma	DIN 371
Ø chwytu D_s	2,5 mm
długość całkowita L	40 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	3,2 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1,6
powłoka	chrom. na twardo
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	gwintownik