

Garant**DCGW 04T001, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	265426 G
GTIN	4062406545802
Klasa artykułu	21H

Opis

Wykonanie:

Wyposażenie w 2 ostrza

promień naroża: 0,1 mm

Gatunek: BU7220

głębokość skrawania a_p : 0,03 - 0,12 mmposuw f : 0,04 - 0,12 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 160 m/min

rodzaj krawędzi skrawającej: G

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 160 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGW 04T001
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,12 mm
promień naroża	0,1 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
rodzaj krawędzi skrawającej	G
Materiał ostrza 	CBN
posuw f	0,04 - 0,12 mm/obr,
Gatunek	BU7220
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia