

Garant**VCGW 050101, BU7220, rodzaj krawędzi skrawającej: G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265470 G
GTIN	4062406561116
Klasa artykułu	21H

Opis**Wykonanie:**

Wyposażenie w 2 ostrza

Gatunek: BU7220

rodzaj krawędzi skrawającej: G

głębokość skrawania a_p : 0,03 - 0,12 mmposuw f : 0,04 - 0,12 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 160 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGW 05101
głębokość skrawania a_p	0,03 - 0,12 mm
Materiał ostrza 	CBN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 160 m/min
posuw f	0,04 - 0,12 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	BU7220
promień naroża	0,1 mm
rodzaj krawędzi skrawającej	G
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	BU7220
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia