

Garant**Płytki skrawające do nawiertaków NC, HB225, Typ: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231521 16
GTIN	4062406565534
Klasa artykułu	21Y

Opis**Zastosowanie:**

do nawiercania NC i fazowania. Również do toczenia poprzecznego (jako narzędzie nieruchome) na tokarce. **Nadają się także do grawerowania.**

wskazówka:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	AlCrN
kod ISO	SOGT 11T308
typ	16
Gatunek	HB225
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		