

Garant**Frezy z VHM GARANT Master Alu HPC HPC, bez powłoki, Ø e8 DC: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	203207 12
GTIN	4062406565886
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Do operacji wykańczających.

Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Duża sztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.

Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 5

Kąt linii śrubowej: 38 stopni

kierunek dosuwu: poziomy

chwyt: DIN 6535 HA h6

Dokładność wyważenia z chwytem: G 2,5 z HA

Liczba zębów Z: 5

długość ostrzy L_c : 36 mm

wysięg L_1 z szyjką: 45 mm

Ø szyjki D_1 : 11,5 mm

długość całkowita L: 93 mm

Ø chwytu D_s : 12 mm

Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	38 stopni
Dokładność wyważenia z chwytem	G 2,5 z HA
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,07 mm
Liczba zębów Z	5

kierunek dosuwu	poziomy
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
wysięg L_1 z szyjką	45 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
długość całkowita L	93 mm
\varnothing szyjki D_1	11,5 mm
długość ostrzy L_c	36 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
\varnothing ostrzy D_c	12 mm
Seria	GARANT Master Alu
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	norma zakładowa
typ	W
Podziałka ostrzy	nierówna
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	żółte
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB