



Głowice kątowe 90° MEV, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	226400 50/5
GTIN	
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy z nową, trójkątną płytką skrawającą do frezowania naroży i rowków oraz do rampingu o niskich siłach skrawania i zwiększonej stabilności.

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 6 mm

Długość wysięgu L_1 : 40 mm

długość całkowita L_{ges} : 120 mm

Ø chwytu D_s , h6: 32 mm

śruba mocująca płytki obracane: 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	40 mm
Ø ostrzy D_c	50 mm
Ø chwytu D_s , h6	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	6 mm
długość całkowita L_{ges}	120 mm
Liczba ostrzy Z	5
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping

Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Aksesoria

Śruby mocujące Typ 1	229723 1
----------------------	----------