

Garant**Gwintowniki maszynowe bardzo długi HSS-E, bez powłoki, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134660 M5
GTIN	4045197075765
Klasa artykułu	11H

Opis**Wykonanie:****Z bardzo długim chwytem.****≤ M10 chwytem wg DIN 371****Zaleta:**

Nadają się zwłaszcza do gwintowania
w miejscach trudno dostępnych.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: norma zakładowa

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 0,8 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Chwytem kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 4,2 mm

Opis techniczny

liczba rowków wiórowych	3
Ø gwintu	5 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,8 mm
Ø otworu rdzenia	4,2 mm

norma	norma zakładowa
Ø chwytu D_s	6 mm
długość całkowita L	125 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza 	HSS E
głębokość gwintu	15 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik