

 Atlas Copco**Szlifierki kątowe pistoletowe, pneumatyczne, Typ: G2302****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

mała szlifierka kątowa o kształcie pistoletowym, z dwoma małymi talerzami szlifierskimi Roloc® o \varnothing 50/75 mm. Dokładna regulacja prędkości obrotowej za pomocą przycisku. Gumowany uchwyt zapewnia wysoki komfort obsługi.

Część zamienna:**Wybrane zestawy serwisowe:**

zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

wskazówka:

System do szlifowania małych powierzchni 3M Roloc® \varnothing 55 / 75 mm zob. od nr 554005.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	G2302
masa	0,6 kg
maks. \varnothing tarczy	75 mm
zalecana średnica węża (\varnothing wewn.)	10 mm

minimalna \varnothing tarczy	50 mm
moc przekazywana	175 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	81 dB(A)
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	534 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	17000 min ⁻¹
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

Akcesoria

Tarcze ściernie984F ziarnistość 80	554006 80
Tarcze ściernie237AA ziarnistość 400	554009 400
Ściernice787C Ziarnistość 60	554016 60
Tarcze ściernie(CER) ziarnistość 36	554013 36
Ściernice(ZA) Ziarnistość 36	554018 36
Tarcze ściernie984F ziarnistość 60	554006 60
Tarcze ściernie(CER) ziarnistość 120	554013 120
Ściernice787C Ziarnistość 80	554016 80
Ściernica Combidisc®diament ziarnistość 120	554033 120
Ściernica Combidisc®(SiC) ziarnistość 120	554023 120
Ściernice(ZA) Ziarnistość 60	554019 60
Ściernice787C Ziarnistość 60	554014 60
Tarcze ściernie237AA ziarnistość 180	554008 180
Ściernice(ZA) Ziarnistość 50	554018 50
Ściernice(ZA) Ziarnistość 80	554018 80
Ściernice787C Ziarnistość 120	554014 120
Tarcze ściernie237AA ziarnistość 600	554008 600

Tarcze ścierne237AA ziarnistość 280	554009 280
Tarcze ścierne984F ziarnistość 36	554006 36
Ściernica Combidisc®diament ziarnistość 220	554033 220
Ściernice787C Ziarnistość 80	554014 80
Ściernice787C Ziarnistość 36	554016 36
Ściernice(ZA) Ziarnistość 120	554019 120
Tarcze ścierne237AA ziarnistość 600	554009 600
Ściernica Combidisc®(SiC) ziarnistość 36	554024 36
Ściernice984F ziarnistość 80	554005 80
Ściernice(ZA) Ziarnistość 36	554019 36
Ściernice(ZA) Ziarnistość 60	554018 60
Tarcze ścierne(CER) ziarnistość 80	554013 80
Tarcze ścierne(CER) ziarnistość 120	554012 120
Tarcze ścierne237AA ziarnistość 120	554009 120
Ściernica Combidisc®(SiC) ziarnistość 36	554023 36
Ściernica Combidisc®(SiC) ziarnistość 60	554024 60
Tarcze ścierne(CER) ziarnistość 60	554013 60
Ściernice(ZA) Ziarnistość 80	554019 80
Ściernice(ZA) Ziarnistość 50	554019 50
Ściernica Combidisc®(SiC) ziarnistość 80	554024 80
Ściernica Combidisc®(SiC) ziarnistość 120	554024 120
Tarcze ścierne(CER) ziarnistość 36	554012 36
Ściernica Combidisc®(SiC) ziarnistość 60	554023 60
Tarcze ścierne237AA ziarnistość 180	554009 180
Ściernica Combidisc®(SiC) ziarnistość 80	554023 80
Ściernice787C Ziarnistość 36	554014 36
Ściernice984F ziarnistość 36	554005 36
Ściernice787C Ziarnistość 120	554016 120
Ściernica Combidisc®diament ziarnistość 60	554033 60

Ściernice984F ziarnistość 60	554005 60
Tarcze ścierne237AA ziarnistość 400	554008 400
Tarcze ścierne237AA ziarnistość 280	554008 280
Tarcze ścierne(CER) ziarnistość 60	554012 60
Ściernice(ZA) Ziarnistość 120	554018 120
Tarcze ścierne237AA ziarnistość 120	554008 120
Tarcze ścierne(CER) ziarnistość 80	554012 80