

**Frezy z VHM HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, Ø d11 DC: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202994 8
GTIN	4062406567408
Klasa artykułu	12Y

Opis**Wykonanie:**

Doskonała trwałość w swojej klasie w przypadku obróbki **stali nierdzewnych** dzięki **innowacyjnej powłoce i geometrii**. Specjalnie do **stali nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności**, np. duplexowych. **Optymalna skuteczność obróbki** dzięki **wysokim prędkościom skrawania**.

Tolerancja Ø nominalnej: e8

Liczba zębów Z: 4

Kąt linii śrubowej: 38 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HB h6

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 21 mm

wysięg L_1 z szyjką: 25 mm

Ø szyjki D_1 : 7,7 mm

długość całkowita L: 63 mm

Ø chwytu D_s : 8 mm

Opis techniczny

Tolerancja Ø nominalnej	e8
długość ostrzy L_c	21 mm
Kąt linii śrubowej	38 stopni
wysięg L_1 z szyjką	25 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6

posuw f_z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Ø chwytu D_s	8 mm
Liczba zębów Z	4
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
Ø szyjki D_1	7,7 mm
Ø ostrzy D_c	8 mm
długość całkowita L	63 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Seria	HOLEX Pro INOX
powłoka	TiSiN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
Podziałka ostrzy	nierówny
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe