



Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe, Typ: M12RCDAB



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Zabezpieczone przed bryzgami wody (IP54) radio budowlane, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym; Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe z funkcją ładowania. Tuner DAB+, AM i FM.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Przewód zasilający, 2 baterie buforowe, przewód przyłączeniowy AUX, bez akumulatorów.

złącze: Złącze Digimatic

złącze: złącze Bluetooth

stopień ochrony IP: IP 54

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Napięcie akumulatorów: 12 V

długość: 523 mm

szerokość: 155 mm

wysokość: 386 mm

masa: 1,9 kg

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	0
Zakres częstotliwości	Częstotliwość radiowa FM
Zakres częstotliwości	Częstotliwość radiowa AM
Zakres częstotliwości	Częstotliwość radiowa DAB
wysokość	386 mm
szerokość	155 mm
długość	523 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
masa	1,9 kg
oznaczenie producenta	M12RCDAB+-0
Napięcie akumulatorów	12 V
stopień ochrony IP	IP 54
złącze	Złącze Digimatic
złącze	złącze Bluetooth
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Rodzaj produktu	Radio

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB18 V	073816 MB18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C