

**Gwintowniki maszynowe krótkie, bez powłoki, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134650 M6
GTIN	4045197075710
Klasa artykułu	11H

**Opis****Wykonanie:**

<B>Wysoka stabilność dzięki krótkiemu chwytowi<BR/>zapewniającemu sztywność i małe ugięcia. </B></p></div>

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita  $L_{\text{całk.}}$ : 50 mm

Ø chwytu: 6 mm

chwyt kwadratowy: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	6 mm
kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1 mm
Ø otworu rdzenia	5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 352
Ø chwytu $D_s$	6 mm

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

11.12.2023:25

1/2

długość całkowita L	50 mm
Chwył kwadratowy □	4,9 mm
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	12 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M6
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	15-20 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

## Akcesoria

Zestaw gwintowników do otworów nieprzelotowych, krótkich + wiertła kręte do otworów pod gwint do gwintów metrycznych M3-12

146350 M3-12