

XNEX 040308, HB7525, Typ: ST900**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające. Wydajne materiały do cięcia zapewniają **maksymalną niezawodność procesu.**

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,12 mm
promień naroża	0,8 mm
typ	ST900
grubość płytki S	3.18 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNEX 040308
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	2 mm

liczba wymian/ostrzy	6
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	335 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	240 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		