

**Garant**
**Głowice kątowe 90°, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/3 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	215177 20/3
GTIN	4062406570033
Klasa artykułu	210

## Opis

### Wykonanie:

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

### wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 2 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 40 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 150 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 20 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: XNEX040308

śruby mocujące: 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

## Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	XNEX040308
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	150 mm
Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	2 mm
Ø ostrzy $D_c$	20 mm

śruby mocujące	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	40 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 1	219878 1
-------------------------------	----------