

Garant

Głowice kątowe 90°, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 2 mm

długość całkowita L_{ges} : 40 mm

Ø D₁ h6: 17 mm

Ø D₂: 28,7 mm

gwint uchwyty M: M16

pasująca wymienna płytki skrawająca: XNEX040308

Opis techniczny

Ø D ₁ h6	17 mm
Liczba ostrzy Z	5
śruby mocujące	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytki skrawająca	XNEX040308
Ø ostrzy D _c	32 mm

długość całkowita L_{ges}	40 mm
$\varnothing D_2$	28,7 mm
gwint uchwyty M	M16
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	2 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 1	219878 1
-------------------------------	----------