

**Garant****Głowice kątowe 90°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

System do frezowania narożników do **bezstopniowego frezowania barkowego**. Kompaktowa wielkość płytki skrawającej zapewnia **ogromną stabilność** przy bardzo wysokiej liczbie ostrzy – dla **maksymalnej produktywności**.

**wskazówka:**

Stosować wkręta dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 rozm. 1,2** z grotem nr **674252 rozm. 7IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 2 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 40 mm

Ø otworu uchwyty: 16 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: XNEX040308

śruby mocujące: 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	40 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	40 mm

Liczba ostrzy Z	6
śruby mocujące	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ø otworu uchwytu	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ .	2 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	XNEX040308
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Podziałka ostrzy	nierówna
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

## Aksesoria

śruby mocujące 10-elem. Typ 1	219878 1
-------------------------------	----------