

**FLEX****Szlifierka do spoin pachwinowych, urządzenie podstawowe, Typ: BME18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Klasa artykułu	03S

**Opis****Wykonanie:**

Wydajny akumulatorowy silnik bazowy TRINOXFLEX 18 V do obróbki powierzchni metali.

- **Wysoce obciążalny silnik bezszczotkowy o wysokiej sprawności.**
- **Wyjątkowa przystawka do narzędzi z szybkozłączem do beznarzędziowej wymiany czterech elementów systemowych do satynowania i taśm szlifierskich, do szlifowania pilnikarką taśmowa lub szlifierką do spoin pachwinowych.**

**w dostawie::**

**Wersja bez przystawki**, w komplecie 2 × akumulator 18 V / 5,0 Ah, ładowarka i L-BOXX® 238.

**wskazówka:**

Pasujące ściernice zob. nr 566994 i nr 566996.

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
maksymalna prędkość obrotowa	1700 - 3760 min <sup>-1</sup>
Liczba dołączonych akumulatorów	2
masa	2 kg
pojemność akumulatora	5 Ah

Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna $\varnothing$ narzędzia	125 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Szlifierka do spoin pachwinowych