

**Garant****Imadła centrujące, pneumatyczne, Typ: 100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360180 100
GTIN	4062406572945
Klasa artykułu	310

**Opis****Wykonanie:**

- Regulowany skok +5 mm na stronę.
- Bezstopniowa regulacja siły mocowania do 22,5 kN. Suma arytmetyczna = 45 kN.
- Również przy utracie sprężonego powietrza imadło umożliwia niewielkie (ok. 60 kg) mocowanie wstępne, co gwarantuje bezpieczne ułożenie obrabianego elementu, np. w przypadku stołów wymiennych.

**Zastosowanie:**

Do centrycznego mocowania komponentów. Nadaje się do **automatycznej pracy** w gniazdach mocujących 4-kanalowych, a także z przyłączami bocznymi.

**Wyp. dodatkowe:**

Zestaw szczęk nr 360135 – 360151 rozm. 80.

maks. siła mocująca do: 12 kN

maksymalna wydajność sprężonego powietrza: 9 bar

masa: 4,8 kg

szerokość szczęk A: 80 mm

L: 100 mm

B: 100 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wydajność sprężonego powietrza	9 bar
wysokość H	95 mm
L	100 mm
szerokość szczęk A	80 mm
masa	4,8 kg
skok mocowania	6 mm
maks. siła mocująca do	12 kN
B	100 mm
Pasujące do kodu barwnego	PCV 100
Rodzaj produktu	Imadło maszynowe