

Garant**Wiertła z VHM z krótkim stopniem 90°, TiAlN, do gwintu: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	125050 M3
GTIN	4045197064875
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilne - długość stopni według DIN 8378.
Dokładna współosiowość otworu i pogłębienia, dzięki małym tolerancjom ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Przewidziane zwłaszcza do obrabiarek numerycznych i automatów. Do wiercenia otworów pod gwint z pogłębieniem 90°, wg DIN 336, strona 1. Dzięki temu gwintownik nie napotyka na ostre krawędzie otworów.

Wielkości **F: do otworów pod gwint**, gdy następnym narzędziem jest **gwintownik bezwiórowy**.

Liczba zębów Z: 2

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D₁ 1. stopnia ze sfazowaniem h8: 2,5 mm

Ø D₂ 2. stopnia ze sfazowaniem h8: 3,4 mm

Wysokość stopni L₁ 1. stopień: 8,8 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 20 mm

długość całkowita L: 62 mm

Ø chwytu D_s: 6 mm

Opis techniczny

Ø D ₁ 1. stopnia ze sfazowaniem h8	2,5 mm
Długość rowków wiórowych L _c	20 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,08 mm/obr,
do gwintu	M3
Ø D ₂ 2. stopnia ze sfazowaniem h8	3,4 mm

Ø chwytu D _s	6 mm
długość całkowita L	62 mm
Liczba zębów Z	2
chłodzenie wewnętrzne	nie
Wysokość stopni L ₁ 1. stopień	8,8 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 8378
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertło stopniowe