

**Garant****Gwintowniki maszynowe, waporyzowane, M: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	134851 M6
GTIN	4045197345783
Klasa artykułu	11H

**Opis**

Gwintowniki maszynowe M6 Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 371

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

skok gwintu: 1 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 6 mm

Chwyt kwadratowy □: 4,9 mm

Ø otworu rdzenia: 5 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	15 stopni
skok gwintu	1 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø otworu rdzenia	5 mm
Ø gwintu	6 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 371
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
długość całkowita L	80 mm
Chwyt kwadratowy □	4,9 mm

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
głębokość gwintu	18 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M6
powłoka	waporyzowane
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik

## Akcesoria

Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych +  
wiertła kręte pod gwint do gwintów metrycznych M3-12

146750 M3-12