

**Zszywacz akumulatorowy, oznaczenie producenta: M12BST****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078402 M12BST
GTIN	4058546028077
Klasa artykułu	03L

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowy i wydajny **zszywacz akumulatorowy** M12™ ze zintegrowanym suwakiem zszywek i uchwytem antypoślizgowym. Nawet 2000 zszywek na naładowanie akumulatora 2,0 Ah. Zabezpieczenie przed pracą z pustym magazynkiem.

**Pasuje do :**

Zszywki typu D o maksymalnej głębokości osadzania wynoszącej 6–14 mm.

**w dostawie::**

W komplecie 2x akumulator 12 V / 2,0 Ah, ładowarka C12 C, HD-Box.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: M12BST

pojemność akumulatora: 2 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

maksymalna głębokość osadzania: 14 mm

odpowiedni typ zszywek: D

**Opis techniczny**

oznaczenie producenta	M12BST
-----------------------	--------

maksymalna głębokość osadzania	14 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni typ zszywek	D
pojemność akumulatora	2 Ah
Napięcie akumulatorów	12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Zszywacz

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078418 6
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078418 10
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078418 14
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 8 mm	078418 8
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12