

**Zszywacz akumulatorowy, oznaczenie producenta: M12BST****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Klasa artykułu	03L

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy i wydajny **zszywacz akumulatorowy** M12™ ze zintegrowanym suwakiem zszywek i uchwytem antypoślizgowym. Nawet 2000 zszywek na naładowanie akumulatora 2,0 Ah. Zabezpieczenie przed pracą z pustym magazynkiem.

Pasuje do :

Zszywki typu D o maksymalnej głębokości osadzania wynoszącej 6–14 mm.

w dostawie::**Wersja bez akumulatora i ładowarki.**

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: M12BST

Napięcie akumulatorów: 12 V

maksymalna głębokość osadzania: 14 mm

odpowiedni typ zszywek: D

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	0

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni typ zszywek	D
oznaczenie producenta	M12BST
Napięcie akumulatorów	12 V
maksymalna głębokość osadzania	14 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Zszywacz

Akcesoria

Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 8 mm	078418 8
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078418 6
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078418 10
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078418 14
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB12 V	073814 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C