

**Garant****CCGT 030101, Gatunek: HB7025-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Klasa artykułu	211

**Opis**

CCGT 030101 HB7025-1 Gatunek: HB7025-1

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 180 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 180 m/min
promień naroża	0,1 mm
Gatunek	HB7025-1
posuw $f$	0,03 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	SF
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Zastosowanie główne	P

liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030101
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia