

**Garant****CCGT 030101, Gatunek: HB7125-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268090 HB7125-1
GTIN	4062406575465
Klasa artykułu	211

## Opis

CCGT 030101 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 150 m/min

## Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Gatunek	HB7125-1
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,1 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 150 m/min
Łamacz wiórów	VF

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030101
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia