

Garant**CCGT 030102, Gatunek: HB7025-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Klasa artykułu	211

Opis

CCGT 030102 HB7025-1 Gatunek: HB7025-1

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,4 mmposuw f : 0,03 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 180 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,03 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 180 m/min

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030102
Łamacz wiórów	SF
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,4 mm
Gatunek	HB7025-1
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia