

Garant**CCGT 030102, Gatunek: HU7315-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Klasa artykułu	211

Opis

CCGT 030102 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 300 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	AF
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
Gatunek	HU7315-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030102
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	N

powłoka	bez powłoki
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Warunki skrawania	ciągłe
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 300 m/min
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia