

Garant**DCGW 04T001, rodzaj krawędzi skrawającej: N****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268098 N
GTIN	4062406575984
Klasa artykułu	21L

Opis**Wykonanie:**

Wersja PKD.

rodzaj krawędzi skrawającej: N

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1 mmposuw f : 0,03 - 0,035 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 800 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	N
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 800 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGW 04T001
Materiał ostrza 	PKD

promień naroża	0,1 mm
rodzaj krawędzi skrawającej	N
posuw f	0,03 - 0,035 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia