



## Zestaw zabieraków czołowych CoAE w drewnianej kasce Obroty prawe, Stożek Morse'a (MK): 4



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 327451 4      |
| GTIN             | 4019208502618 |
| Klasa artykułu   | 33I           |

### Opis

#### Wykonanie:

- Kąt wierzchołkowy 60°, Ø okręgu mocowania 8–80 mm.
- Wstępnie naprężony, przesuwany osiowo pakiet sprężyn talerzowych wyrównuje różne głębokości centrowania.
- Idealne rozwiązanie w połączeniu z naszymi kłami tokarskimi nr 321720, 321750 lub 321770.

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę na gotowo całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.

**CoAE to zabieraki czołowe Constant**, mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym zamocowaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchył od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym

zabierakiem czołowym, przez co umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA od Röhmm. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających.

#### Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

#### w dostawie::

- 1× korpus nr 327521 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).
- 1× kiel centrujący nr 327661, rozm. 6, do tarcz zabierakowych rozm. 13 – 24.
- 1× kiel centrujący nr 327661, rozm. 12, do tarcz zabierakowych rozm. 21 – 40.
- 4× tarcza zabierakowa do zakresu roboczego o Ø 13 – 100 mm nr 327601, 327611, 327641 oraz 327651.
- W drewnianej skrzynce z miejscem na 6 kolejnych tarcz zabierakowych i 3 kły centrujące.

#### wskazówka:

**System CoAE z zaokrąglonym tłokiem podporowym.**

Ø zakresu roboczego: 13 - 100 mm

Ø kła centrującego: 6; 12 mm

masa: 4,3 kg

## Opis techniczny

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| masa                | 4,3 kg            |
| Ø zakresu roboczego | 13 - 100 mm       |
| stożek Morse'a      | 4                 |
| Ø kła centrującego  | 6; 12 mm          |
| śruba dociskowa     | nie               |
| Rodzaj produktu     | Zabieraki czołowe |

## Akcesoria

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tarcza zabierakowa CoAE, uzębienie bezpośrednie Obroty lewe Ø zakresu roboczego 13-24 mm | 327611 13-24  |
| Tarcza zabierakowa CoAE, z płytkami z HM Obroty lewe Ø zakresu roboczego 51-100 mm       | 327651 51-100 |
| Kły centrujące CoAE do zabieraków czołowych Ø kła centrującego D 6 mm                    | 327661 6      |
| Korpus zabieraka czołowego CoAE ze stożkiem MK Stożek Morse'a (MK) 4                     | 327521 4      |

Tarcza zabierakowa CoAE, uzębienie bezpośrednie Obroty  
prawe Ø zakresu roboczego 13-24 mm

327601 13-24

Kły centrujące CoAE do zabieraków czołowych Ø kła  
centrującego D 12 mm

327661 12

Tarcza zabierakowa CoAE, z płytkami z HM Obroty prawe Ø  
zakresu roboczego 51-100 mm

327641 51-100