

**Korpus zabieraka czołowego CoAE ze stożkiem MK, Stożek Morse'a (MK): 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	327521 4
GTIN	4019208495736
Klasa artykułu	33I

Opis**Wykonanie:**

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę na gotowo całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.

CoAE to zabieraki czołowe Constant, mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym zamocowaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchyłań od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym zabierakiem czołowym, przez co umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA od Röhm. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających. Bez kła centrującego i tarcz zabierakowych, do ruchu w lewo i prawo.

Pasuje do :

Kły tokarskie nr 321720, 321750 i 321770.

Wyp. dodatkowe:

Tarcze zabierakowe nr 327601 – 327651, kiel centrujący nr 327661.

maksymalna Ø korpusu: 70 mm

długość od wrzeciona: 56,5 mm

masa: 1,8 kg

Opis techniczny

masa	1,8 kg
długość od wrzeciona	56,5 mm
maksymalna Ø korpusu	70 mm
stożek Morse'a	4
śruba dociskowa	nie
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe