



Zestaw zabieraków czołowych CoAE w drewnianej kasce Obroty prawe, Stożek Morse'a (MK): 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	327451 6
GTIN	4019208502656
Klasa artykułu	33I

Opis

Wykonanie:

- Kąt wierzchołkowy 60°, Ø okręgu mocowania 8–80 mm.
- Wstępnie naprężony, przesuwany osiowo pakiet sprężyn talerzowych wyrównuje różne głębokości centrowania.
- Idealne rozwiązanie w połączeniu z naszymi kłami tokarskimi nr 321720, 321750 lub 321770.

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę na gotowo całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.

CoAE to zabieraki czołowe Constant, mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym zamocowaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchył od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym

zabierakiem czołowym, przez co umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA od Röhms. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeczona tokarki.

w dostawie::

- 1× korpus nr 327521 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).
- 1× kiel centrujący nr 327661, rozm. 6, do tarcz zabierakowych rozm. 13 – 24.
- 1× kiel centrujący nr 327661, rozm. 12, do tarcz zabierakowych rozm. 21 – 40.
- 4× tarcza zabierakowa do zakresu roboczego o Ø 13 – 100 mm nr 327601, 327611, 327641 oraz 327651.
- W drewnianej skrzynce z miejscem na 6 kolejnych tarcz zabierakowych i 3 kły centrujące.

wskazówka:

System CoAE z zaokrąglonym tłokiem podporowym.

Ø zakresu roboczego: 13 - 100 mm

Ø kła centrującego: 6; 12 mm

masa: 6,6 kg

Opis techniczny

stożek Morse'a	6
Ø zakresu roboczego	13 - 100 mm
masa	6,6 kg
Ø kła centrującego	6; 12 mm
śruba dociskowa	nie
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe

Akcesoria

Korpus zabieraka czołowego CoAE ze stożkiem MK Stożek Morse'a (MK) 5	327521 5
Kły centrujące CoAE do zabieraków czołowych Ø kła centrującego D 6 mm	327661 6
Tarcza zabierakowa CoAE, z płytkami z HM Obroty lewe Ø zakresu roboczego 51-100 mm	327651 51-100
Tarcza zabierakowa CoAE, uzębienie bezpośrednie Obroty prawe Ø zakresu roboczego 13-24 mm	327601 13-24

Tarcza zabierakowa CoAE, uzębienie bezpośrednie Obroty
lewe Ø zakresu roboczego 13-24 mm

327611 13-24

Kły centrujące CoAE do zabieraków czołowych Ø kła
centrującego D 12 mm

327661 12

Tarcza zabierakowa CoAE, z płytkami z HM Obroty prawe Ø
zakresu roboczego 51-100 mm

327641 51-100