



Uchwyty diamentowych końcówek do wygładzania Głowica obrotowa, Wielkość chwytu: 16-25



Dane zamówienia

Numer katalogowy	291405 16-25
GTIN	
Klasa artykułu	29M

Opis

Wykonanie:

Obrotowa głowica narzędziowa (zakres regulacji $\pm 90^\circ$).

Zastosowanie:

Do obróbki materiałów do 65 HRC. Idealne rozwiązanie do obróbki powierzchni o złożonych konturach ciągłych.

Do wygładzania **konturów ciągłych** (wypukłych, wklęsłych, cylindrycznych, stożkowych) oraz powierzchni płaskich. Również do zastosowań aż do odsadzenia.

Klasa dokładności:

Możliwa jakość powierzchni $R_z < 1,0 \mu\text{m}$.

w dostawie::

Rozmiar chwytu 16 wraz z adapterem do chwytów 20 mm \times 20 mm i 25 mm \times 25 mm.

Ważne:

Diamentowe końcówki do wygładzania należy zamawiać osobno!

wskazówka:

Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania są dostępne w dołączonej instrukcji eksploatacji.

Opis techniczny

Wielkość chwytu	16 - 25 mm
-----------------	------------

