

**Narzynki, M: M4****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 140400 M4 |
| GTIN | 4045197083494 |
| Klasa artykułu | 11K |

Opis**Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości \geq M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

kierunek skrawania: prawe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,7 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 5 mm

Opis techniczny

| | |
|------------------|-----------|
| wysokość | 5 mm |
| skok | 0,7 mm |
| Ø zewnętrzna | 20 mm |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6g |
| wielkość gwintu | M4 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Rodzaj gwintu | M |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | EN 22568 |
| kierunek skrawania | prawo |
| Rodzaj produktu | Narzynki |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Zestaw narzynek HSS/E do gwintów metrycznych M3-12 | 142710 M3-12 |
|--|--------------|