

**Garant****Zestawy gwintowników ręcznych, bez powłoki, M: M1,4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130150 M1,4
GTIN	4045197065230
Klasa artykułu	11G

**Opis****Wykonanie:**

3-elementowy zestaw gwintowników: **wstępny, pośredni i wykańczak**.  
wielk. M2,3 i M2,6 ze starą geometrią ostrza wg DIN.

Rodzaj gwintu: M

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS

norma: DIN 352

Klasa tolerancji: ISO 1 4H

skok gwintu: 0,3 mm

długość całkowita L: 28 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,1 mm

**Opis techniczny**

Ø gwintu	1,4 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	1,1 mm
skok gwintu	0,3 mm
norma	DIN 352
Ø chwytu D <sub>s</sub>	2,5 mm

długość całkowita L	28 mm
Chwył kwadratowy □	2,1 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
głębokość gwintu	2,8 mm
Rodzaj gwintu	M
wielkość gwintu	M1,4
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	A
Kształt nakroju	D
Kształt nakroju	C
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworach nieprzelotowych i przelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik