

**Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140620 M10
GTIN	4045197083678
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Obwód zamknięty z nacięciem;

ścięcie 1 3/4 zwoju. **z obustronnym ścięciem w nakroju** - ułatwia to nacinanie i odprowadzanie wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania.

Rodzaj gwintu: M-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

 : HSS

norma: EN 22568

kierunek skrawania: lewe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 1,5 mm

Ø zewnętrzna: 30 mm

wysokość: 11 mm

Opis techniczny

skok	1,5 mm
------	--------

wielkość gwintu M	10
wysokość	11 mm
Ø zewnętrzna	30 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	lewe