

**HOLEX®****Narzynki, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140450 M5
GTIN	4045197595171
Klasa artykułu	12K

**Opis****Wykonanie:**

Z nacięciem **od wielkości ≥ M3 z obustronnym ścięciem w nakroju**. Ułatwia to nacinanie i odproe. wiórów zgodnie z kierunkiem skrawania. **Nakrój 2-zwojowy. Docierane i azotowane**, kąt natarcia ok. 15°.

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: EN 22568

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 0,8 mm

Ø zewnętrzna: 20 mm

wysokość: 7 mm

**Opis techniczny**

skok	0,8 mm
wysokość	7 mm

wielkość gwintu M	5
Ø zewnętrzna	20 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	EN 22568